

Cascoo roulette fixe

force 250 kg, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en aluminium, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243561



roulette fixe

- force 250 kg
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en aluminium
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	50 mm

Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	0,82 kg