

Bauer stortgoedbak

hoogte x lengte x breedte 1610 x 1115 x 780 mm, inhoud 600 l, draagvermogen 1350 kg, onderbouw rollen, onderstel gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 269629



Bauer Silowagen

in trechtervorm

stortgoedbak



- hoogte x lengte x breedte 1610 x 1115 x 780 mm
- inhoud 600 l
- draagvermogen 1350 kg
- onderbouw rollen
- afstand vorkslaffen 565 mm
- staalconstructie
- onderstel gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- schaarsluiting 300 x 300 mm met hendel
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 180 mm
- gewicht 116 kg

Technische details

baktype	stortgoedbak	plafond	nee
inhoud	600 l	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
hoogte	1610 mm	geschikt voor	nee

		levensmiddelen
trechterhoogte	1380 mm	stapelbaar nee
lengte	1115 mm	nestbaar nee
trechterlengte	1010 mm	stabiliteit/versteviging/schoren omgeslagen randversteviging rondom
breedte	780 mm	draagvermogen 1350 kg
trechterbreedte	780 mm	draaginstallatie geen
onderbouw	rollen	greep duwbeugel
afstand vorkkokers	565 mm	euronorm nee
oppervlak	gelakt	sluiting schaarsluiting met hendel
kleur	blauw // RAL 5012	wiel-Ø 180 mm
kleur uitvoering	blauw // RAL 5012	wielen aantal/soort 2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal	staal	wieluitrusting 1 zwenkwiel met rem
onderrijdbaar	nee	gewicht 116 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs