

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526470



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 31 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- schroefgatafstand 75x45 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm

## Technische details


transporttechniek	rollen	totale hoogte	162,5 mm
roltype	apparatenwiel	naaflengte	36,5 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	8 mm
draagvermogen	100 kg	wielbreedte	31 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiel-Ø	125 mm	lengte plaat	95 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	70 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	75x45 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,3 kg
draadvangkappen	ja		

## Gerelateerde Producten

526458		wiel, draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken