

Bauer gasflessendepot

voor 78 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2190 x 3100 x 1500 mm, met vleugeldeur, van draadgaas met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 529850

Bauer Gasflessendepot

gasflessendepot



- voor opslag buiten
- voor 78 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2190 x 3100 x 1500 mm
- zonder dak
- met vleugeldeur
- goed afsluitbaar met Profielcilinderslot
- van draadgaas met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details




opslagtype gevaarlijke stoffen	container	type deur	vleugeldeur
type container	gasflessendepot	afsluitbaar	ja
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	Profielcilinderslot
geschikt voor gevaarlijke stoffe	gassen	isolatie	nee
capaciteit	78 gasflessen	materiaal	draadgaas
capaciteit gasflessen ø 230 mm m	78 stuks	oppervlak	verzinkt
hoogte	2190 mm	brandveiligheid	niet beschermd tegen

			brand
breedte	3100 mm	levering	gedemonteerd
diepte	1500 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
dak	nee	gewicht	242 kg

Gerelateerde Producten

529863		roosterlegbord voor gasflessendepot, breedte x diepte 3100 x 1500 mm, van staal vuurverzinkt
529872		onderstel voor gasflessen, voor gasfles tot 11 kg
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

202906		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm