

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Korpus in anthrazit



Artikelnummer: 158463

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Mobiler Flügeltürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm
- Traglast je Ebene 100 kg
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen neigbar
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus in anthrazit

Technische Details

Möbeltyp	Schränk	abschließbar	ja
Schränktyp	Universalschränk	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	1813 mm	Material	Stahl
Breite	1005 mm	Fachbreite (li.)	900 mm
Tiefe	691 mm	Fachtiefe (li.)	400 mm

Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Griff	Drehgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	ja
Traglast Fachboden	100 kg	Gewicht	170 kg
Farbe Korpus	anthrazit		