

RAU

Werkzeugwagen

Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 975 x 580 x 650 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel, Verschießbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



RAU.



Artikelnummer: 231028



Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 975 x 580 x 650 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel
- Schubladen Höhe 4x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen und Selbststeinzug,

Auszug 100 %

- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Griff	durchgehende Griffleiste
Tischtyp	Werkbank	Beschriftungsfeld	ja
Gestellausführung	4 Rollen	Material Platte	Buche-Massivholz
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Platte	mit Lackleinölung
Höhe	975 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	580 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	650 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Stärke Platte	25 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast	450 kg	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
höhenverstellbar	nein	Schließsystem	Stiftzylinderschloss
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl	4 Stück	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Schubladen Anzahl x Höhe	4x180 mm	Bereifung	TPE
Nutzbreite Schublade	490 mm	Material Felge	Polypropylen
Nutztiefe Schublade	560 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Nutzhöhe Schublade (detailliert)	Fronthöhe - 15 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Schubladentraglast	100 kg	Anlieferung	fertig montiert
Auszug Schublade	100 %	Garantie	5 Jahre
Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen und Selbsteinzug	Gewicht	79 kg
abschließbar	ja		

Zubehör

231164



Einteilungsset, mit Rasterprägung, 2 Längsteiler + 9 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 490 x 560 mm

Dazu passt auch ...

158965		Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten
184197		Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
530330		Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen