



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2449 Rollpult



Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Schreibhöhe (mm)	1034, 1197
Gesamtbreite (mm)	550
Gesamttiefe (mm)	650
Gesamthöhe (mm)	1200
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	60
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976024493