

**Artikelnummer:** 155701

**Kurzbeschreibung:** Bi-Metall Lochsägen-Set Projahn ALLROUNDPLUS, in Hartschalenkoffer, 14-tlg.

**Langbeschreibung:** Bi-Metall Lochsägen-Set Projahn ALLROUNDPLUS, in Hartschalenkoffer, 14-tlg.: Das praktische Bi-Metall Lochsägen-Set Projahn ALLROUNDPLUS ist 14-teilig und liefert höchste Qualität. Es entspricht den aktuellen Standards und wird im Hartschalenkoffer geliefert. Dieses professionelle Bi-Metall Lochsägen Set Projahn ALLROUNDPLUS wird in einem praktischen Hartschalenkoffer geliefert und beinhaltet 14 hochwertige Teile. Dieses besteht aus HSS-Co. 8% PRO-Cut Bi-Metall Lochsägen / Vario-Verzahnung und M42 BI-Metall Qualität. Die Schnitttiefe beläuft sich auf 38 mm und garantiert wird ein schneller Sägefortschritt. Saubere, kreisrunde und präzise Löcher lassen sich damit realisieren, das Sägen Vibrationsarm und das Gerät weist eine hohe Standzeit auf. Geliefert werden die Größen mit einem Durchmesser von 19, 22, 25, 29, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 68 und 76 mm und 2 x 6-kant Adapter. Mit der Lochsäge lassen sich viele Materialien bearbeiten. Unter anderen Buntmetalle, Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl (V2 A und V4 A) ab 1 m, Kunststoff, Gipskarton und Holz. Weitere Details: HSS-Co 8% ProCut Bi-Metall Lochsägen/Vario-Verzahnung 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall-Qualität Saubere, kreisrunde und präzise Löcher Schneller Sägefortschritt, 38 mm Schnitttiefe Vibrationsarmes Sägen Hohe Standzeit Inhalt: 19 a'çâ,-â€œ 22 a'çâ,-â€œ 25 a'çâ,-â€œ 29 a'çâ,-â€œ 32 a'çâ,-â€œ 35 a'çâ,-â€œ 44 a'çâ,-â€œ 51 a'çâ,-â€œ 57 a'çâ,-â€œ 60 a'çâ,-â€œ 68 a'çâ,-â€œ 76 mm, 2 x 6-Kant Adapter Qualitätsstufe: Professional Verwendung: geeignet für Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreier Stahl (V2 A und V4 A) ab 1 m Verpackung: hochwertiger Hartschalenkoffer



**EAN/GTIN:** 4000146689127