

**bott**

## table de travail

verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 2 armoires, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233292**







### table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- équipement : 2 armoires
- à gauche 1 armoire
- à droite 1 armoire
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

type de meuble	table	surface de châssis	finition peinture époxy
type de table	table de travail	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur	980 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
profondeur	600 mm	matériau de finition	soudé
hauteur réglable	non	nombre de portes	2 pièce
équipement établi	2 armoires	type de porte	porte à battants
soubassements à gauche	1 armoire	roulant	oui
soubassements à droite	1 armoire	nombre/type de roulettes	4 roul.
matériau de plaque	multiplex	Ø de roue	125 mm
matériau de châssis	acier	Poids	67,05 kg

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes