

## veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1800 x 815 x 724  
mm, nuttige hoogte 1585 mm,  
opbouwelementen: 4 wanden  
(draadgaas), 1 legbord, dak, frame  
van staal galvanisch blauw verzinkt,  
platform van draadgaas, Met  
polypropyleen-banden op  
polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219841



## veiligheidsrolcontainer rolltainer®

**draagvermogen 500 kg**



veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1585 mm
- opbouwelementen: 4 wanden (draadgaas), 1 legbord, dak
- 1 wand in het midden gedeeld, beide delen zwenkbaar
- 1 x In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
- afsluitbaar met hangslot
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg
- levering zonder slot

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	veiligheidsrolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	4 wanden (draadgaas), 1 legbord, dak	legbord-/niveautype	In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
constructies functie	1 wand in het midden gedeeld, beide delen zwenkbaar	legborden / schappen aantal	1 stuks
draagvermogen	500 kg	sluitsysteem	hangslot
hoogte	1800 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
lengte	815 mm	banden	polypropyleen
breedte	724 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige hoogte	1585 mm	wiel-ø	108 mm
platform	doorbroken	plafond	ja
materiaal platform	draadgaas	inhoud levering	zonder slot
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	57,9 kg

## Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs