

## Treston

### ESD-Kanban-stelling - aanbouwveld aan de zijkant M900

hoogte x breedte x diepte 1860 x  
933 x 805 mm, veldlast 700 kg,  
staanders met epoxy-poedercoating  
in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met  
epoxy-poedercoating in RAL7035  
lichtgrijs

Artikelnummer: 230210



TRESTON

5 YEARS  
WARRANTY



ESD-Kanban-stelling - aanbouwveld aan de zijkant

- Geschikt voor opstelling in EPA-omgevingen (Electrostatic Protected Area)
- ideaal voor magazijnen met grote verzamelvolumes. volgens het FiFo-principe worden de eerst opgeslagen goederen ook als eerste weer uitgenomen en worden de bewegingen van de orderpicker beperkt
- hoogte x breedte x diepte 1860 x 933 x 805 mm
- veldlast 700 kg
- 3 niveau(s) met elk 4 paar rollenrails, zonder afdeklegbord
- niveaus met 3 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen
- constructie van staal
- staanders met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw met stelschroeven voor variabele aanpassing aan een

ongelijke ondergrond

- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	3 stuks
stellingtype	Kanban-stelling	legborden / niveaus uitrusting	3 geleiderails
geschikt voor (branches)	EPA-omgevingen	dekvloer	nee
geschikt voor (gebruik)	Fifo-principe	elektrisch geleidend	ja
stellingveld	aanbouvveld	oppervlak legbord	epoxypoedercoating
aanbouwzijde	aan de zijkant	oppervlak standaard	epoxypoedercoating
materiaal	staal	onderbouw	stelvoeten
hoogte	1860 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	933 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
diepte	805 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	220 kg	garantie	5 jaar
veldlast	700 kg	gewicht	62 kg
legbord-/niveautype	4 paar rollenrails		

## Gerelateerde Producten

230208



ESD-Kanban-stelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1860 x 933 x 805 mm, veldlast 700 kg, staanders met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

216909



Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm

221146



beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9