

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1680 mm, inhoud 2 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1500 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 254657



#### Kiepbak voor spaanders

- hoogte x lengte x breedte 1090 x 1640 x 1680 mm
- inhoud 2 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 246 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 495 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via gunstig draaipunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

## Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	2 m <sup>3</sup>	onderbouw	vorksloffen
hoogte	1090 mm	hoogte vorksloffen	60 mm
lengte	1640 mm	breedte vorksloffen	200 mm
breedte	1680 mm	afstand vorkkokers	495 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	ja
materiaal	staal	stapelbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	nestbaar	nee
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	vuurrood // RAL3000
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via gunstig draaipunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	ja	gewicht	246 kg
gelijkvloerse leging	nee		