

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 343379



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	135 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	40 mm
wiel-Ø	160 mm	loopvlak eigenschap	niet-strepend
materiaal velg	kunststof	kleur velg	zwart
wiellager	glijlager	gewicht	0,74 kg

geschikt voor vloertype glad/effen, ruw/effen

## Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken