

HSM®**HSM PURE**

La série innovante de destructeurs de documents HSM Pure n'incarne pas seulement une marque fiable grâce à sa qualité éprouvée „Made in Germany“ et à sa construction solide, elle convainc également par son design moderne intemporel simple à utiliser.

Un pont optimal entre tradition et modernité — en tant qu'appareil compact posé près du bureau ou que destructeur de documents performant pour groupes et départements de travail.

Les destructeurs de documents de la série HSM Pure vous accompagnent à la perfection dans la protection de vos données.

Destructeur de documents HSM PURE 940

- destructeur de données particulièrement performant pour un service entier
- l'entraînement offre un haut degré d'efficacité pour une performance accrue de coupe en fonctionnement continu
- le puissant cylindre de coupe pour de grandes quantités de papier est impressionnant en raison de son haut rendement de coupe
- les cylindres de coupe en acier massif trempé durci par induction, garantis à vie, sont résistants contre les agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée
- angle d'ouverture de porte extra large
- retrait et vidage confortables grâce au sac de récupération réutilisable et amovible
- le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité
- la mise en veille assure un degré élevé d'économie d'énergie lorsque le destructeur de documents n'est pas utilisé
- l'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de bourrage papier et maintient un rendement de coupe élevé
- une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier
- si on introduit du papier, l'appareil se met automatiquement en marche
- facile et pratique à déplacer car monté sur roulettes
- design intemporel dans la couleur tendance blanche

Données techniques :

- largeur d'introduction : 400 mm
- capacité du bac de réception : 165 litres
- dimensions : (L)620 x (P)487 x (H)1.005 mm
- poids : env. 90 kg
- coupe en particules : en alimentation manuelle 80 g/m²

5,8 mm : détruit le papier, les agrafes et trombones, les cartes de crédit, les CD/DVD, les disquettes

3,9x 40 mm : détruit le papier, les agrafes/trombones, les cartes de crédit, les CD/DVD, les disquettes

1,9 x 15 mm : détruit le papier, les agrafes/trombones, les cartes de crédit, les CD/DVD



Destructeur de documents HSM PURE 940



Visuel de référence : meuble bas en bois avec porte



Vue détaillée : dimensions



Modèle	Type de coupe	Taille de coupe en mm	Capacité de coupe	Niveau de sécurité	Volume	Couleur	Connexion	Numéro de fabricant	Code
PURE 940	bandes	5,8	51-53 feuilles	P-2	165 litres	blanc	fiche de sécurité	2391131	1703208
	particules	1,9 x 15	19 - 21 feuilles	P-5	165 litres	blanc	fiche de sécurité	2392131	1703210
	particules	4,5 x 30	33-35 feuille	P-4	165 litres	blanc	fiche de sécurité	2393131	1703209