

## Kärcher Dreifachdüse 040

Düsengröße 40, Düse manuell umschaltbar, Hochdruckpunktstrahl(0°)/Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Niederdruckflachstrahl(40°), max. Druck 300 bar, max. Temperatur 80 °C, Anschluss M18x1,5 mm, aus Edelstahl



**KÄRCHER**

Artikelnummer: 119597

### Dreifachdüse

- Düsengröße 40
- Düse manuell umschaltbar
- Hochdruckpunktstrahl(0°)/Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Niederdruckflachstrahl(40°)
- max. Druck 300 bar
- max. Temperatur 80 °C
- Anschluss M18x1,5 mm
- aus Edelstahl
- Höhe x Länge x Breite 200 x 65 x 65 mm

### Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Düsengröße	40
Düsentyp	Dreifachdüse	Höhe	200 mm
Max Druck	300 bar	Länge	65 mm
Max Temperatur	80 °C	Breite	65 mm
Strahlart	Hochdruckpunktstrahl(0°)/ Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Ni	Material	Edelstahl

	ederdruckflachstrahl(40°)	
Düse umschaltbar	manuell	Gewicht 0,395 kg
Anschluss	M18x1,5 mm	