




Materialdatenblatt

30.01.2023

SBPEFR16

Artikelnummer: 161-43300



Material:	Polyethylen (PE-FR), flammhemmend
Farbe:	Weiß (WH)
Betriebstemperatur :	-60 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C
Kurzfristige Betriebstemperatur:	+120 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V2, FMVSS 302 Typ B

Wendelbreite (P):	16.0 mm
Wanddicke (WT):	1.6 mm
Bündel Ø max.:	150 mm
Bündel Ø min.:	20 mm
Nennmaß Ø:	16 mm

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.