

## Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13849
EAN	4024941138499
Produktgruppe	Anbausteckdose TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 bis 400/690V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,49 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941837897
Länge	258 mm

Logistikdaten	
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,599 kg
Volumen	8.750 ccm



4 MB 265

Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	107,0	107,0				
b	100,0	100,0				
c	85,0	85,0				
d	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	67,0	67,0				
i	77,0	77,0				
k	110,0	110,0				
l ø	88,0	88,0				
m	7,0	7,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25				