



Surtido de extractores de pasadores



Datos de pedido

Número de pedido	882000
GTIN	4021176924569
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Extractor estable (galvanizado) con martillo deslizante.

Aplicación:

Para extraer y arrancar piezas con rosca interior (pasadores cónicos o de ajuste) o rodamientos de bolas. En combinación con el adaptador correspondiente o el extractor interior, la pieza que se ha de extraer se desprende por medio de golpes enérgicos con el martillo deslizante.

Suministro:

Extractor de pasador en maleta de plástico (275 × 230 × 80 mm) con 6 insertos roscados (M3 – M10) y 3 adaptadores de unión para extractor interior n.º 882600. Para M12 se utiliza la varilla deslizante sin inserto roscado. Empleo posible de tornillos prisioneros DIN 913 como inserto.

Descripción técnica

Fuerza de impacto	0,9 kg
Adaptador para extractor interior	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Recorrido de impacto	230 mm
Adecuado para rosca	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Tipo de producto

Extractor de pasadores

Accesorios

Adaptador con inserto roscado Tipo M5	882001 M5
Adaptador con inserto roscado Tipo M4	882001 M4
Asiento adaptador Tipo M7XM12	882002 M7XM12
Adaptador con inserto roscado Tipo M8	882001 M8
Adaptador con inserto roscado Tipo M3	882001 M3
Adaptador con inserto roscado Tipo M10	882001 M10
Asiento adaptador Tipo 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Asiento adaptador Tipo M10XM12	882002 M10XM12
Adaptador con inserto roscado Tipo M6	882001 M6