PRODUKTDATENBLATT

RS38



••••00 Lebensdauer

Form 27

- Angenehmes Schleifverhalten
- Hohe Standzeit
- Hohe Zerspanungsleistung

Leistungsstarke Schruppscheibe mit hoher Zerspanung, guter Standzeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	RS38
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	205714
GTIN	4011890049532
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,292 kg
Produktabmessung	150 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24S8BF1339
Produktkategorie-Nummer	PKO4
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890049860
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,920 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE

