

Artikelnummer: 308606

Kurzbeschreibung: Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 250 kg, banden van massief rubber

Langbeschreibung: Steekwagen van hout met plaatstalen steekvlak, draagvermogen 250 kg, volrubberen banden: Houten frame van beukenhout, gelakt. Met vlakke stalen schep en vlakke stalen fitting over de gehele hoogte. [ul]emmerbreedte: 370 mm Bladdiepte: 140 mm Buitenafmetingen: B 620 x D 540 mm. Totale hoogte: 1150 mm Greephoogte: 1150 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a": 250 x 60 mm Eigen gewicht: 18,5 kg[ul]

