

## PAVOY

### armoire universelle

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 210148



## PAVOY Armoire universelle Basis

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- force par plateau 80 kg
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 17 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

comme couleur du corps

- certification TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire universelle	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1000 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	600 mm	tablette réglable au pas	17 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	comme couleur du corps
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
hauteurs de classeurs	5 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	80 kg	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	certification	certification TÜV
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	10 années
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	73 kg
verrouillable	oui		

## Accessoires

210172



tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

## Cela s'adapte aussi ...

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

146387



cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique