

MUNK

échelle pliante polyvalente

2 x 2/2 x 3 échelons profilés, longueur de lisse 2,85 m, en aluminium

Numéro d'article: 524275



MUNK Échelle pliante polyvalente

avec traverses nivello®

échelle pliante polyvalente

- accès double face
- 2 x 2/2 x 3 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 4 m
- longueur de lisse 2,85 m
- mezzanine modulaire hauteur 0,63 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- 6 articulations à encliquetage automatique
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 350 x 990 x 250 mm
- en aluminium



- poids 12,8 kg
- 15 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| technique de montée | escabeau | largeur de rabattage | 990 mm |
| type d'échelle | échelle pliante polyvalente | profondeur de rabattage | 250 mm |
| matériau | aluminium | rabattable | oui |
| utilisation | double face | roulant | non |
| longueur de longeron | 2,85 m | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| hauteur de travail comme échelle | 4 m | soubassement | traverse et sabots nivello® |
| Hauteur d'escabeau | 1,49 m | fonction échelle | 6 articulations à encliquetage automatique |
| Hauteur de mezzanine modulaire | 0,63 m | protection contre l'écartement | non |
| Longueur de mezzanine modulaire | 1400 mm | étrier de sécurité | non |
| nombre d'échelons | 2 x 2/2 x 3 | Pour escalier | non |
| type de marche/d'échelon | échelons profilés | exécution échelle | à deux parties |
| profondeur d'échelons | 30 mm | garantie | 15 années |
| hauteur de rabattage | 350 mm | Poids | 12,8 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 524283 |  | plateforme de travail avec revêtement en bois, pour échelle pliante polyvalente, en bois |
| 524286 |  | plateforme de travail avec tôle striée, pour échelle pliante polyvalente, en aluminium |