


stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 946738

stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tablettes coulissantes et tiroirs

armoire d'atelier





- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 35 kg
- tablettes coulissantes à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes extractibles
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	tablette réglable au pas	25 mm
type d'armoire	armoire d'atelier	tiroir réglable en hauteur	25 mm
type de porte	double porte battante	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1800 mm	verrouillable	oui
largeur	1000 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tablettes extractibles	glissière tiroir	à roulement à billes
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	glissière tablette	à roulement à billes
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	100 %
charge tablette	35 kg	extension tablette	100 %
tablettes extractibles	4 pièce	blocage d'extension	oui
charge tablette coulissante	35 kg	angle d'ouverture de porte	105 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	certification	certification TÜV
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
soubassement	socle	fonction tablettes/niveaux	
matériau	tôle d'acier	Poids	80,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge

