

Lacont helmlamp Adalit IL-3

behuizing van thermoplast HDPE,
Lampen: LED, met automatische
aanpassing van de lichtsterkte, met
4xAAA/RO3 batterijen

Artikelnummer: 144732



Lacont Helmlamp Adalit IL-3

helmlamp



- hoogte x breedte x diepte 150 x 38 x 44 mm
- behuizing van thermoplast HDPE
- antistatisch
- Lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse A
- met automatische aanpassing van de lichtsterkte
- brandduur 4 - 30 h
- met 4xAAA/RO3 batterijen
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- hoogste veiligheidscertificaat voor het gebruik in explosieve omgevingen

Technische details

gereedschapstype	accessoire	breedte	38 mm
type lamp	LED	diepte	44 mm
energie-efficiëntieklasse	A	ip beschermingsklasse	67: binnendringen van stof,

			gedeeltelijk onderdempelen
brandduur	4-30 h	norm	hoogste veiligheidscertificaat voor het gebruik in explosieve omgevingen
spanningsverzorging	4xAAA/RO3 batterijen	WEEE-registratienummer	DE66246466
lamp uitrusting	automatische aanpassing van de lichtsterkte	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
materiaal behuizing	thermoplast HDPE	merk volgens EAR-registers	Lacont
hoogte	150 mm	gewicht	0,145 kg

Gerelateerde Producten

144738		holster
144739		koffer, hoogte x breedte x diepte 113 x 410 x 272 mm, in zwart/geel