

BS-ROLLEN roulette fixe

force 400 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 37 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

Numéro d'article: 502935



BS ROLLEN®

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 400 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	145 mm
charge	400 kg	longueur de moyeu	40 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	15 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de roue	37 mm

matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	Poids	2,1 kg

Accessoires

502940



roue, force 400 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 37 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique