

VARIOfit Tischwagen

Traglast 500 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7016
Anthrazitgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 225997



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schwerer Tischwagen

2 Etagen mit Holzböden

Tischwagen

- Traglast 500 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz

- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	klappbar	nein
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	700 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Etagen Anzahl	2 Stück	Radlager	Kugellager
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Traglast Etage	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	905 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	46 kg
Aufbauten	keine		

Zubehör

203024		Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg