

## VARIOfit Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785  
mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1  
Doppelflügeltür, 4 Böden, Gestell in  
RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 226030



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Schrankwagen

### mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	1245 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	785 mm	Radlager	Kugellager
Höhe	1810 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	1315 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	910 mm	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Etagen Anzahl	1 Stück	Garantie	12 Jahre
Etagenausrichtung	gerade	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	140 kg
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden		

## Zubehör

401869		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm