

PROCITY Grabenbrücke



Länge x Breite 3000 x 1000 mm,
Traglast 160 kg/m², Trittpläche aus
Aluminium mit rutschfestem
Tränenblech



Artikelnummer: 227759



PROCITY Grabenbrücke

Grabenbrücke

- Geeignet für Baustellen
- Länge x Breite 3000 x 1000 mm
- Traglast 160 kg/m²
- Gestell mit Lackierung in rot/weiß
- Trittpläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
- mit Auffahrrampe und klappbarem Geländer

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Oberfläche Gestell	lackiert
Absperrsystem	Grabenbrücke	Farbe Gestell	rot/weiß
geeignet für (Branche/Bereich)	Baustellen	Material Trittplatte	Aluminium
Länge	3000 mm	Oberfläche Trittpläche	rutschfestes Tränenblech
Breite	1000 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrrampe, klappbares Geländer
Traglast	160 kg/m ²	Gewicht	88 kg

