


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4870 Bürowagen



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	720
Ladeflächenbreite (mm)	350
Etagenhöhen (mm)	260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg)	50
Gesamtlänge (mm)	810
Gesamtbreite (mm)	385
Gesamthöhe (mm)	1100
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	22
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976048703