

Absaugsysteme



45 l Absaugsystem

- D 27901**
- Doppelt schutzisolierter Motor mit Bypass-Motorkühlung für optimale und vom Füllgrad unabhängige Kühlluftmenge
 - Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung und 15 Sekunden-Ausschaltverzögerung
 - Hohes Behältervolumen für Nass- und Trockensaugen
 - Sichere, elektronisch gesteuerte Füllmengenkontrolle im Nassbetrieb
 - Effektiver Flachfaltenfilter (nach BIA Kat. C-Norm) mit Filterreinigungsverfahren
 - Stoß- und bruchfestes Gehäuse mit Tragegriff und Rollen für problemlosen Transport
 - Inkl. robustem 35 mm-Saugschlauch (4 Meter) und zwei Zusatzdüsen

Technische Daten:	D 27901
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Max. Luftdurchsatz	3.420 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	45 l (nass / trocken)
Gewicht	11,0 kg

Zubehör D 27901

D 279015	Flachfaltenfilter
D 279017	Filtersack (Inhalt: 5 Stk.)



Zubehör Absaugsysteme

Zubehör	
D 27900 / D 27901 / D 27902 / D 27902 M	
D 279012	2-Punkt-Adapter
D 279013	4 m-Absaugschlauch, Ø 35mm
D 279014	Universal-Adapter
* DE 3921	Bodenreinigungs-Set
DE 7901	wie DE 3921, jedoch ohne Schlauch
DE 3923	Antistatik-Universal-Adapter
* DE 3924	Fugendüse
* DE 3925	Allzweckbürste

*Lieferbar bis 4/2013



Zubehör	
DWV 902 L / DWV 902 M	
DWV 9310	Ersatzfilter (2 Stück)
DWV 9315	Absaugschlauch - 4m
DWV 9316	Anti-Statisch Absaugschlauch - 4m
DWV 9400	Plastik-Auffangbeutel - 5 Pack
DWV 9401	Papier-Staubbeutel - 5 Stück
DWV 9402	Fleece-Staubbeutel - 5 Stück

NEU

