



19" Wandverteiler

12 HE, 635 (H) x 570 (B) x 600 (T) mm, Flatpack, schwarz

Part No.: 711883

EAN-13: 0766623711883 | UPC: 766623711883

Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10“-Schränken aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.

Merkmale:

- Ideal für 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 60 kg
- Nutzbare Installationstiefe: 410 mm
- Sicherheitsglastür kann um mehr als 180° geöffnet werden
- Kabeleinführung auf der Ober- und Rückseite
- Kaltgewalzter, galvanisierter SPCC-Stahlrahmen mit bis zu 1,2 mm Stärke
- Türanschlag links und rechts einsetzbar
- Einfach abzunehmende Seitenwände
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 12 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Entspricht Norm: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; Abschnitt 1; DIN41494; Abschnitt 7

Abmessungen

- 635 (H) x 570 (B) x 600 (T) mm

Lieferumfang

- 2 tiefenverstellbare Montageschienen
- Montagematerial mit 20 x M6-Schraubensatz
- Schlüssel



