

# Datenblatt Artikel 523800

## Winkelhahn mit Rohrgewinde R 1/2"

mit Tüllenanschluss 1/2", natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Rohrgewinde  $\varnothing$  d1= R 1/2"
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- $\varnothing$  d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>EAN</b>	4007228523805
<b>Mindest.Best.</b>	5
<b>Breite</b>	0
<b>Breite Karton</b>	297
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	236
<b>brutto Kg</b>	0,04
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	0,2
<b>Btl in Karton</b>	30
<b>Farbe</b>	natur
<b>Gewicht VE</b>	0,335
<b>Höhe</b>	0
<b>Höhe Karton</b>	314
<b>Höhe Pal</b>	2,034
<b>Kartons pro Lage</b>	6
<b>Lagen</b>	6
<b>Länge Karton</b>	515
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>netto Kg</b>	0,04
<b>Stück / Lage</b>	900
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	5400
<b>Summe Kartons</b>	36
<b>Tiefe</b>	82
<b>VE</b>	5
<b>Volumen m3</b>	0,048028
<b>Zolltarif</b>	39174000