

armoire superposable pour Armoire vestiaire

1 compartiments, largeur compartiment 300 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 300 x 500 mm, porte à battants, butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °, verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 266917





armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 1 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 300 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Détails techniques

type d'armoire	armoire superposable	verrouillable	oui
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
compartiments	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	500 mm	surface de corps	thermolaqué
largeur	300 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur intérieure	471 mm	matériau de face avant	acier
profondeur	500 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	300 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
type de porte	porte à battants	titre Armoires	\$B Rehausse \$\$ \$M pour armoire à portes battantes
Butée de porte	à droite	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
angle d'ouverture de porte	110 °	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	6,08077 kg
dimensions intérieures de la por	433 mm		

Accessoires

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable