

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 800 x 1023 x 600 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500765



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

### avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs







- hauteur x largeur x profondeur 800 x 1023 x 600 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x75 mm/1x100 mm/1x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

type de meuble	armoïre	glissière tiroir	à roulement à billes
type d'armoïre	armoïre à tiroirs	extension tiroir	85 %
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	800 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	1023 mm	verrouillable	oui
profondeur	600 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement armoïre	tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	8 pièce	poignée	poignée barre
nombre x hauteur tiroirs	6x75 mm/1x100 mm/1x150 mm	roulant	non
hauteur frontale 75 mm	6 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	Poids	108 kg
capacité de charge de tiroir	50 kg		

## Accessoires

404286		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404288		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404303		revêtement pour armoïre en caoutchouc strié, largeur 1023 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404304		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1023 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404307		Bande inscriptible pour armoïre à tiroirs, largeur 1023 mm, face arrière magnétique
500795		auges, avec 48 compartiments, 40 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 1023 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé