

bac gerbable norme Europe Classic

hauteur x longueur x largeur 78 x 600
x 400 mm, capacité 15 l, en
polypropylène en bleu, Parois plein,
fond plein

Numéro d'article: 574451



Bac gerbable norme Europe Classic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 78 x 600 x 400 mm
- capacité 15 l
- force 20 kg
- capacité de gerbage 400 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | structure de cloison | plein |
| norme européenne | oui | soubassement | plein |
| capacité | 15 l | fond renforcé par | rainures de renfort |
| hauteur | 78 mm | charge | 20 kg |
| longueur | 600 mm | capacité de gerbage | 400 kg |
| largeur | 400 mm | couvercle | en accessoires (non compris) |
| matériau | polypropylène | convient pour aliments | oui |
| gerbable | oui | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| gerbable avec | rebord gerbage | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| emboîtable | non | couleur | bleu |
| pliable | non | Poids | 1,36 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 574779 |  | couvercle combiné, en polypropylène, pour bac à bec, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm, en bleu |
| 574983 |  | Clips de fermeture, pour couvercle à charnière, en polypropylène |
| 575024 |  | châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en polypropylène |
| 863812 |  | plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |