

Broszura informacyjna

46 31 A42

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5254 A i DIN 5254 B, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM $\angle 45^\circ$

Ogólna	
Nr art.	46 31 A42
EAN	4003773067030
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	511 g
Wymiary	310 x 45 x 17 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 85 – 140 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,2 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych