

fetra kopwandwagen MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
platform van hout,
opbouwconstructie 1 kopwand
(massieve muur), 500 mm hoog,
constructie in RAL5007 briljantblauw,
2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 148497

fetra Kopwandwagen MULTIVARIO

Draagvermogen 600 kg

kopwandwagens












- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van hout
- opbouwconstructie 1 kopwand (massieve muur), 500 mm hoog
- constructie in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	ja
type platformwagen	kopwandwagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	270 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte laadvlak	1000 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
constructies	1 kopwand (massieve muur)	wielstand	rechthoekig
hoogte constructies	500 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
nestbaar	nee	garantie	10 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	36 kg
kleur	briljantblauw // RAL5007		

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119604		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw