



RAPIDLIFT table élévatrice mobile



force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang



Numéro d'article: 210871

RAPIDLIFT Transpalette élévateur avec chariot à dossier

Force 1000 kg

table élévatrice mobile

- force 1000 kg
- plateforme amovible
- plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm
- plage de levée 90 mm à 830 mm
- exécution de la levée pédale/hydraulique
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- équipé de avec timon de traction
- Avec poignée à étrier en blanc
- 2 roulettes pivotantes et 2 galets de fourche avec bandage polyuréthane
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- poids 150 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	soubassement	2 roulette pivotantes/2 galets de fourche
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	pneumatique	polyuréthane
charge	1000 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec

			freins
longueur de plateforme	1150 mm	longueur	1640 mm
largeur de plateforme	530 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	90 mm	couleur de la plateforme	orangé sang // RAL2002
hauteur de levage (max.)	830 mm	surface de ciseaux	finition peinture époxy
exécution cisaille	cisaille simple	couleur des ciseaux	orangé sang // RAL2002
commande de levage	pédale/hydraulique	Couleur d'étrier	blanc
commande du mécanisme de roulement	manuel	équipement piètement	timon de traction
poignée	poignée à étrier	exécution de plateforme	amovible
matériau	acier	Poids	150 kg