

## machine de cerclage pour feillard en polypropylène

### Eco

convient pour pour un cerclage semi-automatique, pour largeur de feillard 8 - 15,5 mm, pour roulettes avec noyau 200 mm, force de tension de 145 à 440 N avec une vitesse de tension de 145 - 440 N, hauteur x longueur x largeur 760 x 902 x 598 mm, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 216548

## Machine de cerclage Eco

### semi-automatique

machine de cerclage Eco pour feillard en polypropylène

- convient pour pour un cerclage semi-automatique
- pour largeur de feillard 8 - 15,5 mm
- pour roulettes avec noyau 200 mm
- force de tension de 145 à 440 N avec une vitesse de tension de 145 - 440 N
- hauteur x longueur x largeur 760 x 902 x 598 mm
- 4 roulettes pivotantes
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz

## Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	longueur	902 mm
type d'outil	machine de cerclage	largeur	598 mm
type de cerclage	semi-automatique	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
pour type de feillard de cercla	polypropylène	kit	non
pour largeur du feillard	8-15,5 mm	couleur	bleu
pour noyau de roulette	200 mm	alimentation	bloc d'alimentation

		230V/50 Hz
Traction	145-440 N	Poids 85 kg
hauteur	760 mm	

## Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample