

## élément de rehausse pour établi

hauteur x largeur x profondeur 1380 x 2000 x 2000 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 chariot pour cartonnages, 1 support pour écran plat, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe



Numéro d'article: 231001



élément de rehausse pour établi

- hauteur x largeur x profondeur 1380 x 2000 x 2000 mm
- force 100 kg
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 chariot pour cartonnages, 1 support pour écran plat, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe

- panneau hauteur x largeur 450 x 915 mm
- écartement des trous 38 mm, dimensions des trous 10x10 mm
- corbeille à courrier largeur x profondeur 915 x 600 mm, tablette supérieure largeur x profondeur 1000 x 300 mm
- bloc tiroirs largeur x profondeur 915 x 600 mm
- rail longueur 915 mm
- potence hauteur x profondeur 300 x 550 mm
- lampe avec interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
- 5 années de garantie
- Produit livré démonté/partiellement monté
- instruction de montage : kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan de travail)

## Détails techniques

type de meuble	table	largeur de la corbeille à courri	915 mm
type de table	accessoires	profondeur des tablettes	600 mm
pour type de table	établi	largeur de l'étagère	1000 mm
hauteur	1380 mm	profondeur de l'étagère	300 mm
largeur	2000 mm	largeur du bloc tiroirs	915 mm
profondeur	2000 mm	profondeur du bloc tiroirs	600 mm
charge	100 kg	longueur du rail	915 mm
matériau	acier	hauteur de la potence	300 mm
surface	finition peinture époxy	profondeur de la potence	550 mm
couleur	gris clair // RAL7035	largeur de la lampe	590 mm
équipement montage	1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1	équipement lampe	interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
Hauteur du panneau	450 mm	instruction de montage	kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan de travail)
largeur de plaque	915 mm	livraison	démonté/partiellement monté
écartement des trous	38 mm	garantie	5 années
taille de trou	10x10 mm	Poids	25 kg
surface de plaque	a. revêt. mélaminé		

## Cela s'adapte aussi ...

149865		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge
184411		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface martelée en noir, résistant à l'usure
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu

225020		bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir