

KLW Lutz Fahrbare Schweißerschutzwand

Streifenvorhang aus PVC in dunkelgrün, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 600 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1021 Rapsgegelb

Artikelnummer: 520525



KLW Lutz Schweißerschutz-Wand


fahrbar

Fahrbare Schweißerschutzwand





- Streifenvorhang aus PVC in dunkelgrün
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 600 mm
- Länge x Breite 1600 x 570 mm
- Stärke 1 mm
- Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1021 Rapsgegelb
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor 0,05
- 5 Jahre Garantie




Arbeitsplatzausstattung	Sicherheitsausstattung	Länge Streifen	1600 mm
Sicherheitsausstattung	Schweißerschutzwand	Breite Streifen	570 mm
Vorhangart	Streifenvorhang	Stärke	1 mm
Material Vorhang	PVC	fahrbar	ja
Farbe Vorhang	dunkelgrün	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material Gestell	Stahl	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Norm	nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor 0,05
Farbe Gestell	rapsgelb // RAL1021	Garantie	5 Jahre
Höhe	2000 mm	Anlieferung	zerlegt
Breite	2000 mm	Gewicht	60 kg
Tiefe	600 mm		

Zubehör

525975		Schwenkarm, für Schwenkarm, Ausladung 600 mm, Vorhang aus PVC in dunkelgrün, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1021 Rapsgelb
--------	---	---

Dazu passt auch ...

105203		Hocker, Sitz Höhe 590 - 840 mm, Sitz aus Buche, Ausgestattet mit Fußring, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Gleitern
119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
202908		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 2x10 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung

222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
530774		Arbeitsbock, Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar