


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm, 10 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526264



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank

mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm
- 10 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung















- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Einteilungsraster quer	30 mm
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszugführung Schublade	mit Teleskopschiene
Material	Stahl	Auszug Schublade	100 %
Höhe	1000 mm	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Breite	1005 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	10 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x50 mm/3x75 mm/3x100 mm/2x125 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 50 mm	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	3 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	3 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 125 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	75 kg	Gewicht	154 kg
Einteilungsraster längs	50 mm		

Zubehör

501093		Trennwand, 3 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm
501109		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501110		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501111		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm
501146		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 900 mm
501147		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501148		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501159		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 900 mm
501160		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm

501161		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501168		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite 900 mm, In schwarz
501172		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot