



LEGE BEHUIZING

TK PC 55-4-tm



TK PC 55-4-tm

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

52 x 50 x 35 mm

Artikelnummer: 13745501

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

met metrische voorstansing



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	52 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	35 mm
Inwendige lengte:	24 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Toebehoren

TK MPI-55 - montageplaat

TK ABP-55/75 - uitwendige bevestigingsplaat

TK ES-55/75 - inbouwschroef

TK MLH-55/75 - montage-/printplaathouder



LEGE BEHUIZING

TK PC 55-4-tm

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
--------------------	--

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
---------------------	--

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

doorslagspanning AC:	690V V
----------------------	--------

doorslagspanning DC:	1000 V
----------------------	--------

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
------------------------------------	----

Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
---------------------------------	-------------------

Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
----------------------------------	-------------------------------------

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

Weerbestendig:	Ja
----------------	----

Voorgestante openingen:	Ja
-------------------------	----