

Synergy 21 LED Retrofit E14 Kerze milchig 4,5W ww



kwh/1000h:	4,95
Lumen:	470
Watt:	4,5
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Sockel: E14
Form: B35, milchig
Leistung: 4,5W
Lumen: 4700
Kelvin: 2700K, warmweiß
CRI: >80
Dimmbar: Nein
Betriebsspannung: 230V
Leistungsaufnahme: 4,5W
Abstrahlwinkel: 360°
Arbeitstemperatur: -10 - +45°C
Größe: H:100mm, D: 40mm

Können als Ersatz für herkömmliche Glühbirnen verwendet werden.

Generelle Information zu LEDs:

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10° und 45 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 4,95

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	500
Sockel:	E14
Gewicht:	0.014 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
148575	Synergy 21 by Casambi CBU-TED - triac dim