

Artikelnummer: 38923

Kurzbeschreibung: Hängeparker WSM, 90-Grad gerade, für Reifen bis B 55 mm, B 900 x T 400 x H 600 mm, Stahl feuerverzinkt, 1 Einhängeplatz

Langbeschreibung: Hängeparker WSM, 90-Grad gerade, für Reifen bis B 55 mm, B 900 x T 400 x H 600 mm, Stahl feuerverzinkt, 1 Einhängeplatz:

Dieser einseitig verwendbare Hängeparker von WSM stellt die ideale, raumoptimierte Lösung für das Parken von Fahrrädern in engen Stellplätzen, Autogaragen, Fahrradkellern und Fahrradparkhäusern dar. Er wurde aus feuerverzinktem und somit korrosions- sowie wetterbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 19 mm gefertigt und ist mit einem

Einhängeplatz ausgestattet. Dieser besitzt einen Einstellwinkel von 90-Grad gerade von vorne und ermöglicht die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Der entsprechende Aufhängehaken besitzt eine felgenschonende Ummantelung aus signalrotem Kunststoff. Der Hängeparker ist sowohl für die Wand- als auch die Reihenbefestigung bestens geeignet und wird zerlegt inklusive einer massiven, ca. 190 x 72 mm großen Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage geliefert. Die empfohlene Montagehöhe beläuft sich dabei auf ca. 2000 mm. Sollen mehrere Exemplare in einer Reihe montiert werden, ist ein Radabstand von jeweils 650 mm empfehlenswert. Der einseitig einsetzbare und mit 3 Jahren Garantie versehene Hängeparker von WSM besitzt die Gesamtmaße von B 900 x T 400 x H 600 mm und wiegt 1,95 kg. Auf Anfrage ist er auch in RAL-Farbbeschichtung erhältlich. Weitere Details: Robuster, einseitig verwendbarer Hängeparker mit einem Einhängelplatz Einhängelplatz mit Einstellwinkel von 90-Grad gerade von vorne Geeignet für die Aufnahme eines Fahrrades mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Autogaragen sowie Fahrradkeller und Fahrradparkhäuser Ideal für die Wand- und Reihenmontage Massiver Aufhängehaken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in Signalrot Lieferung erfolgt transportfreundlich zerlegt sowie inkl. massiver, ca. 190 x 72 mm großer Befestigungsplatte für die einfache Dübelmontage Pulverbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage möglich Empfohlene Montagehöhe: ca. 2000 mm Empfohlener Radabstand bei Montage mehrerer Exemplare in einer Reihe: jeweils 650 mm Material Gestell und Aufhängehaken: jeweils feuerverzinktes Stahl-Rundrohr mit \varnothing 19 mm, korrosionsgeschützt und wetterbeständig Maße: B 900 x T 400 x H 600 mm Gewicht: 1,95 kg Garantie: 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250366514291