

# KERN WTB3K-4N



Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M]



## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 350 x 210 mm
Bruttogewicht:	4 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,200 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	286 x 316 x 126,5 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	286 x 316 x 126,5 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	263 x 203 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	30 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	6000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	2,500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup>	

Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	-2,999 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Zusatzdisplay möglich:	ja

## Funktionen

Wägen mit Toleranzbereich:	ja
----------------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

# KERN WTB3K-4N



Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

