



Jeu de clés à douille, mallette de 227 pièces 12,5 mm (1/2") + 10 mm (3/8") + 6,3 mm (1/4")

Outils haut de gamme exclusifs

- dans une mallette à outils très résistante avec un cadre en aluminium extra stable
- dimensions de la mallette : (L)460 x (P)100 x (H)390 mm

• 55x embout, 25 mm, acier CrV :

- cruciforme : PH1, PH2
- à fente : 2x3, 3x4, 3x5, 5.5, 2x6, 6.5, 2x7
- tendeur : 4, 6, 8
- profil T : T8, T10, T15, T20, T25
- profil T avec perçage frontal : T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40
- six pans creux : H3, H4, H5, H6
- six pans creux avec perçage frontal : H3, H4, H5, H6
- 4 ailes : 6, 8, 10
- 3 ailes : 1, 2, 3
- Pozidriv : PZ1, PZ2
- dentelure multiple intérieure : 5, 6, 8
- quatre pans creux : S1, S2

• 30x embout, 30 mm, acier CrV :

- cruciforme : PH3, PH4
- à fente : 6, 6.5, 8
- six pans creux : 5.5, 6, 6.5, 7, 8
- dentelure multiple intérieure : M5, 6, 8, 10
- Pozidriv : PZ3, PZ4
- profil T : T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50
- profil T avec perçage frontal : T27, T30, T35, T40, T45, T50
- 3x joint de cardan : - 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")
- 12x clé mixte à fourche, acier CrV : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 3x cliquet réversible : 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")
- 7x tournevis coudé pour six pans creux, acier CrV : 1.27, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
- 2x poignées à vis : aimantée & 6,3 mm (1/4")

• 68x douille, acier CrV

- Superlock, 6,3 mm (1/4") : 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Superlock, 10 mm (3/8") : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Superlock, 12,5 mm (1/2") : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- longue, Superlock, 6,3 mm (1/4") : 6, 7, 8, 9, 10 mm
- longue, Superlock, 10 mm (3/8") : 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- longue, Superlock, 12,5 mm (1/2") : 16, 17, 18, 19, 22 mm
- profil E, 6,3 mm (1/4") : E4, E5, E6, E7, E8
- profil E, 10 mm (3/8") : E10, E11, E12, E14, E16, E18
- profil E, 12,5 mm (1/2") : E20, E22, E24

• 1x 3 adaptateur d'embout : 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") x 8 mm, 12,5 mm (1/2") x 8 mm

• 1x poignée coulissante en T, 6,3 mm (1/4")

• 1x adaptateur 3 voies, 12,5 M x 10 W mm (1/2" M x 3/8" F)

• 3x douille pour bougie : 1x 10 mm (3/8"), 16 mm & 2x 12,5 mm (1/2"), 16 + 21 mm

• 32x embout de vissage, 6,3 mm (1/4")

- cruciforme : PH0, PH1, PH2, PH3
- fente : 4, 5.5, 6.5, 7
- profil T : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- profil T avec perçage frontal : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- six pans creux : 3, 4, 5, 6
- Pozidriv : PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

• 2 embouts de vissage, 12,5 mm (1/2") : T55, T60

• 5 rallonges

- 2x 6,3 mm (1/4"), 50 + 100 mm
- 2x 12,5 mm (1/2"), 125 + 250 mm
- 1x 10 mm (3/8"), 125 mm

Adapté pour:

- bricoleurs
- artisans
- électroniciens
- électriciens
- techniciens de maintenance
- mécaniciens
- installateurs
- menuisiers



Jeu de clés à douille, 227 pièces



Jeu de clés à douille, aperçu de l'intérieur



Jeu de clés à douille, aperçu de l'intérieur



Jeu de clés à douille, mallette

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Jeu de clés à douille	227 pièces	bleu / noir		Q25000	11600485