


## Bauer werkkooi SIKO-M

landen-uitvoering DE,  
draagvermogen 240 kg, hoogte x  
breedte x diepte 2000 x 835 x 1040  
mm, Van de smalle zijde inrijdbaar,  
van staal gelakt in RAL2000  
geeloranje

Artikelnummer: 147757



## Bauer Werkkooi SIKO-M

### Vorksloffen aan de smalle zijde

werkkooi



- landen-uitvoering DE
- Geschikt voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden in paren
- draagvermogen 240 kg
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 835 x 1040 mm
- platform breedte x diepte 740 x 740 mm
- platform slipvast
- Van de smalle zijde inrijdbaar
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 280 mm
- Met PBM-veiligheidsogen en afglijdbeveiliging
- met gereedschapsbak
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- toegelaten voor 2 personen

- GS- en TÜV-getest

## Technische details

|                               |  |                                     |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| hijswerktuig                  | hijswerktuig                               | platform uitvoering                 | slipvast                                   |
| hijswerktuigtype              | lastopname                                 | onderbouw                           | vorksloffen                                |
| last-handling                 | stapelaar-<br>aanbouwapparaat              | inrijdmogelijkheid                  | Van de smalle zijde                        |
| stapelaar-<br>aanbouwapparaat | werkkooi                                   | hoogte vorksloffen                  | 80 mm                                      |
| geschikt voor (gebruik)       | reparaties,<br>onderhoudswerkzaamhed<br>en | breedte vorksloffen                 | 200 mm                                     |
| land                          | uitvoering DE                              | afstand vorkkoker                   | 280 mm                                     |
| draagvermogen (max.)          | 240 kg                                     | materiaal                           | staal                                      |
| hoogte                        | 2000 mm                                    | oppervlak                           | gelakt                                     |
| breedte                       | 835 mm                                     | kleur                               | geeloranje // RAL2000                      |
| diepte                        | 1040 mm                                    | kleur uitvoering                    | geeloranje // RAL2000                      |
| last-handling uitrusting      | gereedschapsbak                            | veiligheidsuitrusting<br>hijswerktu | PBM-veiligheidsogen,<br>afglijdbeveiliging |
| kraanbaar                     | Niet kraanbaar                             | van bouwtoezicht                    | toegelaten voor 2<br>personen              |
| vouwbaar                      | nee  | certificering                       | GS // TÜV                                  |
| breedte platform              | 740 mm                                     | gewicht                             | 61 kg                                      |
| diepte platform               | 740 mm                                     |                                     |  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 141351 |  | gereedschapskoffer, hoogte x breedte x diepte 140 x 445 x 315 mm, gereedschapshouder, verdelers, van aluminium   |
| 532375 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 275 x 620 x 300 mm, uitrusting: 3 laden, uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van kunststof in zwart |
| 885688 |  | pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag   |