

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D 02, Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15082
EAN	4024941150828
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsclappe rauchtropas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlussclchnik	Sclraubcllemmen als Rahmencllemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebestandigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsclappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,12 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150828
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,336 kg
Volumen	13.588,4 ccm



# 14 MB 14