

**Artikelnummer:** 129979

**Kurzbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 2000 kg, 3000 x 1500 mm

**Langbeschreibung:** Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 2000 kg, 3000 x 1500 mm: Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impuls geschwei sst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung.

Anhängerkupplung mit Bolzen (a'Æœ 30 mm).

Lackierung in Reinorange (RAL 2004). 2-Achs-

Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, kleiner Wendekreis, Lenkeinschlag 40-Grad - dadurch kippsicher, umsteckbare Deichsel. Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1

gem. Richtlinie 2006/42/EG

Bedienungsanleitung

CE-Konformitätserklärung

Wartungsplan

Ersatzstückliste

Max.

Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 3000 x T 1500 mm

Ladehöhe: 510 mm

Bereifung: 360 x 60 mm

Eigengewicht: 405 kg

Tragkraft: 2000 kg

**EAN/GTIN:** 4250448504547

